

## Индикаторы светосигнальные AD22DS



Светосигнальные индикаторы предназначены для индикации состояния электрических цепей в электроцитах, промышленном оборудовании и на объектах энергоснабжения.




### Преимущества

- использование разнообразных цветовых вариантов съемных светофильтров позволяет наиболее эффективно компоновать щиты и панели;
- использование в индикаторе светодиодной матрицы обеспечивает более мощный световой поток по сравнению с неоновой лампой и увеличенный срок службы;
- быстросъемная головка позволяет производить замену светофильтров.

### Особенности конструкции



Индикатор применяется в сети переменного напряжения 230 В.



Использование разнообразных цветовых вариантов съемных светофильтров позволяет наиболее эффективно компоновать щиты и панели.



Использование в индикаторе светодиодной матрицы обеспечивает более мощный световой поток по сравнению с неоновой лампой и увеличенный срок службы (30000 часов).



Упрощенное конструктивное исполнение позволяет осуществлять быстрый монтаж и демонтаж изделия на щит/панель.

## Структура условного обозначения

### Лампа AD22DS(LED) матрица dX<sub>1</sub>X<sub>2</sub>мм X<sub>3</sub>230 В-КЭАЗ

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Лампа AD22DS(LED) матрица</b>   | - Условное обозначение наименования изделия |
| <b>X<sub>1</sub> X<sub>2</sub></b> | - Условное обозначение диаметра             |
| <b>X<sub>3</sub></b>               | - Условное обозначение светового фильтра    |
| <b>КЭАЗ</b>                        | - Торговая марка                            |

Пример записи условного обозначения светосигнального индикатора лампы AD22DS(LED) матрица диаметром 22 мм зеленый торговой марки КЭАЗ:

Лампа AD22DS(LED) матрица d22 мм зеленый 230 В - КЭАЗ

## Технические характеристики

| Наименование параметра            | Значение параметра                     |
|-----------------------------------|--|
| Номинальное рабочее напряжение, В | 230                                    |
| Тип лампы                         | несъемная светодиодная матрица LED     |
| Потребляемый ток, не более, мА    | 20                                     |
| Установочный диаметр Ø, мм        | 22                                     |
| Цвет светофильтра                 | синий, зеленый, красный, желтый, белый |
| Диапазон рабочих температур, °С   | от - 25 до +40                         |

## Артикулы

| Наименование                             | Ток        | Артикул |
|--|------------|---------|
| Лампа AD22DS(LED) матрица D22 мм белый   | ~230В\20mA | 238572  |
| Лампа AD22DS(LED) матрица D22 мм желтый  |            | 238573  |
| Лампа AD22DS(LED) матрица D22 мм зеленый |            | 238693  |
| Лампа AD22DS(LED) матрица D22 мм красный |            | 238566  |
| Лампа AD22DS(LED) матрица D22 мм синий   |            | 238571  |

## Габаритные, установочные и присоединительные размеры

