



Светильники ультратонкие встраиваемые PPL-R

НОВИНКА




PPL-R jazzway – светодиодные тонкопрофильные светильники с равномерным матовым свечением по всей поверхности. Благодаря корпусу, выполненному из стали, светильники этой серии отличаются повышенной прочностью.

Предназначены для основного освещения и декоративной подсветки жилых и общественных помещений. Встраиваются в потолок. Закрепляются с помощью стандартных пружинных зажимов, входящих в комплект. Светильники подключаются к сети переменного тока 220 В через внешний драйвер, входящий в комплект поставки.

Технические характеристики

- Материал корпуса: сталь
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: светопроводящий полистирол
- Источник света: светодиоды SMD2835
- Индекс цветопередачи $R_a \geq 75$
- Входное напряжение/частота: 220–240 В / 50–60 Гц
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Температура эксплуатации: $-10...+45$ °С
- Расчётный срок службы: 25 000 часов
- Гарантийный срок службы: 2 года



Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Угол освещения	Размеры, ДхН, мм	Установочный размер М, мм	Вес, кг	Упак., шт.
4895205008427	PPL-R 3w 4000K IP40 WH	3	4000	200	120°	Ø80×20	Ø70	0,17	1 / 50
4895205008441	PPL-R 3w 6500K IP40 WH	3	6500	200	120°	Ø80×20	Ø70	0,17	1 / 50
4895205008465	PPL-R 6w 4000K IP40 WH	6	4000	400	120°	Ø120×20	Ø100	0,20	1 / 50
4895205008489	PPL-R 6w 6500K IP40 WH	6	6500	400	120°	Ø120×20	Ø100	0,20	1 / 50
4895205008502	PPL-R 9w 4000K IP40 WH	9	4000	600	120°	Ø145×20	Ø125	0,24	1 / 40
4895205008526	PPL-R 9w 6500K IP40 WH	9	6500	600	120°	Ø145×20	Ø125	0,24	1 / 40
4895205008540	PPL-R 12w 4000K IP40 WH	12	4000	800	120°	Ø170×20	Ø150	0,32	1 / 40
4895205008564	PPL-R 12w 6500K IP40 WH	12	6500	800	120°	Ø170×20	Ø150	0,32	1 / 40
4895205008588	PPL-R 15w 4000K IP40 WH	15	4000	1000	120°	Ø190×20	Ø170	0,44	1 / 20
4895205008601	PPL-R 15w 6500K IP40 WH	15	6500	1000	120°	Ø190×20	Ø170	0,44	1 / 20
4895205009738	PPL-R 18w 4000K IP40 WH	18	4000	1200	120°	Ø220×20	Ø200	0,41	1 / 20
4895205009721	PPL-R 18w 6500K IP40 WH	18	6500	1200	120°	Ø220×20	Ø200	0,41	1 / 20
4895205009769	PPL-R 24w 4000K IP40 WH	24	4000	1600	120°	Ø300×20	Ø275	0,67	1 / 10
4895205009776	PPL-R 24w 6500K IP40 WH	24	6500	1600	120°	Ø300×20	Ø275	0,67	1 / 10