


ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

кабельный ввод с защитой кабеля от перегибов

кабельный ввод HSK-F предназначен для внутренней и наружной установки там, где необходимо обеспечить защиту IP68 на внешней оболочке кабеля; применяется для уплотнения оболочки кабеля при вводе в корпуса электротехнических устройств; подходит для кабелей в пластиковой и резиновой оболочкой; прост в монтаже и эксплуатации; применение специальных инновационных материалов и технологий в изготовлении корпусных деталей и уплотнителей позволяют применять эти кабельные вводы в особо агрессивных средах промышленных предприятий, в пищевом производстве, в условиях морского климата, при низких и высоких температурах окружающей среды.

Эргономичный дизайн и конструкция кабельного ввода позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении кабеля к корпусу электротехнического устройства.

HSK-F



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	Полиамид
Температура эксплуатации	-40С ... +100С
Кратковременное воздействие	+120С
Степень защиты	IP68
Огнестойкость	V2 (UL94) - не горючий
Распространение горения	самозатухающий
Содержание галогенов	не содержит галогенов, без фосфора и кадмия

Преимущества: высокая механическая прочность, простота монтажа, стойкость к атмосферным воздействиям, стойкость к ультрафиолету и старению, соответствует директиве RoHS.

Тип	Размер резьбы	Диаметр кабеля, мм	Размер AG, мм	Длина резьбы GL, мм	Длина коннектора Н, мм	Упаковка, шт.
HSK-F-M12 #	M16x1.5	3-6,5	12	8	55	50
HSK-F-M16 #	M20x1.5	4-8	16	8	64,5	50
HSK-F-M20 #	M20x1.5	6-12	20	9	83	50
HSK-F-M20 # - D	M20x1.5	8-14	20	10	92	25
HSK-F-M25 #	M20x1.5	13-18	25	11	102	25

- цвет:

G - серый

B - черный

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.

Также доступны кабельные вводы с удлиненной и нестандартной резьбой.

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

