


ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

кабельный ввод с уплотнением для нескольких кабелей

кабельный ввод HSK/nxd предназначен для внутренней и наружной установки там, где необходимо обеспечить защиту IP68 на внешней оболочке проводников кабеля; применяется для уплотнения нескольких проводников кабеля или отдельных проводов при вводе в корпуса электротехнических устройств; подходит для кабелей в пластиковой и резиновой оболочкой; прост в монтаже и эксплуатации; применение специальных инновационных материалов и технологий в изготовлении корпусных деталей и уплотнителей позволяют применять эти кабельные вводы в особо агрессивных средах промышленных предприятий, в пищевом производстве, в условиях морского климата, при низких и высоких температурах окружающей среды.

Эргономичный дизайн и конструкция кабельного ввода позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении кабеля к корпусу электротехнического устройства.

HSK/nxd



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	полиамид
Температура эксплуатации	-40С ... +100С
Кратковременное воздействие	+120С
Степень защиты	IP68
Огнестойкость	V2 (UL94) - не горючий
Распространение горения	самозатухающий
Содержание галогенов	не содержит галогенов, без фосфора и кадмия

Преимущества: высокая механическая прочность, простота монтажа, стойкость к атмосферным воздействиям, стойкость к ультрафиолету и старению, соответствует директиве RoHS.

Тип	Размер резьбы	Диаметр кабеля, мм	Размер AG, мм	Длина резьбы GL, мм	Длина коннектора H, мм	Упаковка, шт.
HSK-M16 # / 2x3	M16x1.5	2x3	16,00	8,00	22,00	100
HSK-M20 # / 2x5	M20x1.5	2x5	20,00	9,00	26,50	100
HSK-M20 # / 6x2	M20x1.5	6x2	20,00	9,00	26,50	100
HSK-M20 # / 3x4	M20x1.5	3x4	20,00	9,00	26,50	100
HSK-M20 # / 6x3	M20x1.5	6x3	20,00	9,00	26,50	100
HSK-M25 # / 2x8	M25x1.5	2x8	25,00	11,00	33,00	50
HSK-M25 # / 3x7	M25x1.5	3x7	25,00	11,00	33,00	50
HSK-M25 # / 4x6	M25x1.5	4x6	25,00	11,00	33,00	50
HSK-M32 # / 4x9	M32x1.5	4x9	32,00	11,00	39,00	25
HSK-M32 # / 6x6,5	M32x1.5	6x6,5	32,00	11,00	39,00	25
HSK-M40 # / 2x15	M40x1.5	2x15	40,00	13,00	48,50	10
HSK-M40 # / 5x9	M40x1.5	5x9	40,00	13,00	48,50	10
HSK-M40 # / 6x8	M40x1.5	6x8	40,00	13,00	48,50	10
HSK-M40 # / 7x9	M40x1.5	7x9	40,00	13,00	48,50	10
HSK-M63 # / 3x18	M63x1.5	3x18	63,00	15,00	47,00	5
HSK-M63 # / 6x12	M63x1.5	6x12	63,00	15,00	47,00	5

- цвет:

G - серый

B - черный

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.

Также доступны кабельные вводы с удлиненной и нестандартной резьбой.

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

