

Кронштейн К.РТВ10.YYY×ZZZ

Предназначен для крепления на трубопроводах с системой электрического обогрева лонглайн. Применяется с коробками РТВ (РТО) 1007 и 1008. Коробки крепятся болтами на пластину ПЛ.РТВ 1007-01.

Габаритные размеры Д×Ш×В, мм	Вес, кг/шт.	Способ монтажа
299×160×40	1,09	Опясывающий хомут, затяжка болтами. Метиз для крепежа входит в комплект кронштейна.

Материал швеллера – сталь.

Информация для заказа

Кронштейн К.РТВ10.YYY×ZZZ
(YYY – диаметр трубы в мм, ZZZ – модель).

Номенклатура

YYY	ZZZ	YYY	ZZZ
057	050	308	000
057	064	314	000
057	090	315	000
057	100	325	050
089	070	325	100
089	100	331	100
108	050	334	000
108	060	348	000
108	100	355	000
114	060	355	100
114	070	400	000
134	000	419	000
159	050	422	000
159	100	426	080
168	090	450	000
219	050	500	000
219	100	556	000
219	120	556	150
234	000	560	000
273	000	573	000
273	075	630	100
273	100	720	090
280	000	1020	110
280	100	1220	000

Пластина ПЛ.РТВ 1007

Предназначена для крепления на трубопроводах с системой электрического обогрева лонглайн. Применяется с коробками РТВ (РТО) 1007 и 1008. Модификация 01 осуществляет крепление коробки РТВ (РТО) на кронштейн К.РТВ10.YYY×ZZZ. Модификация 02 осуществляет крепление коробки РТВ (РТО) и крепится на обогреваемый трубопровод при помощи двух хомутов типа PFS.

Обозначение	Габаритные размеры Д×Ш×В, мм	Вес, кг/шт.
ПЛ.РТВ 1007-01	330×255×1,5	1,0
ПЛ.РТВ 1007-02	300×255×1,5	0,76

Материал – сталь оцинкованная.

Информация для заказа

Пластина ПЛ.РТВ 1007-01
Оборудование располагается горизонтально.
Пластина ПЛ.РТВ 1007-02
Оборудование располагается вертикально.



К.РТВ10.YYY×000

Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг/шт.
146–1269	198–1288	40	0,9–5,5



К.РТВ10.YYY×ZZZ

Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг/шт.
124–1178	196–1088	40	0,95–4,3



ПЛ.РТВ 1007-01



ПЛ.РТВ 1007-02