

Ø 4 mm-Einbaubuchsen

Ø 4 mm Panel-mount Sockets



SLB4-F

Isolierte, starre Ø 4 mm-Buchsen, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil, vergoldet. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc.

Anschluss: Flachstecker 4,8 mm x 0,8 mm.

SLB4-F

Insulated Ø 4 mm rigid sockets accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve. Machined brass, gold-plated. The socket is screwed into predrilled panels of plastic, metal etc. **Flat connecting tab 4.8 mm x 0.8 mm.**



Montagebohrung
Panel drilling

Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	*Farben *Colours										
SLB4-F	23.3000-*	1000 V, CAT III / 24 A	<table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> <td>29</td> </tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24									
25	26	27	28	29									

Rohrschlüssel **SS2, SS425**, Seite 51
 Flachsteckhülse **FSH4,8x0,8**, Seite 50

Tube spanners **SS2, SS425**, page 51
 Flat connecting receptacle **FSH4,8x0,8**, page 50

Montageanleitung **MA152**
www.multi-contact.com

Assembly instructions **MA152**
www.multi-contact.com