

<i>Тип :</i>	<i>M42305 (аналог), микроамперметр щитовой постоянного тока</i>
<i>Предел измерений :</i>	<i>100 мкА</i>
<i>Класс точности :</i>	<i>1,5</i>
<i>Диапазон рабочих температур :</i>	<i>-5...+40 °С</i>
<i>Относительная влажность :</i>	<i>20-90 %</i>
<i>Положение :</i>	<i>вертикальное</i>
<i>Размер установочного отверстия :</i>	<i>Φ57,5* мм</i>
<i>Высота :</i>	<i>60 мм</i>
<i>Ширина :</i>	<i>60 мм</i>