

ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

Кольцо уплотнительное модифицированная резина

Уплотнительные кольца серии O-ring служат для защиты от загрязнений резьбы кабельных вводов, переходников и заглушек и для обеспечения класса защиты до IP68 в месте ввода. Уплотнительные кольца серии O-ring изготавливаются из модифицированной резины.

Тип	Применяемый размер резьбы	Толщина кольца, мм	Упаковка, шт.
O-ring 11	M10	1,5	100
O-ring 13	M16/PG7/G1/4	1,5	100
O-ring 16	M16/PG9	1,5	100
O-ring 18	M18/PG11	1,5	100
O-ring 20	M20/PG13.5	1,5	100
O-ring 22	M22/PG16	1,5	100
O-ring 25	M24	2,0	50
O-ring 26	M25	2,0	50
O-ring 28	M27	2,0	50
O-ring 29	PG21	2,0	50
O-ring 31	M30	2,0	50
O-ring 33	M32	2,0	50
O-ring 33	M33	2,0	50
O-ring 37	M36/PG29	2,0	50
O-ring 41	M40	2,0	25
O-ring 41	M42	2,0	25
O-ring 47	PG36	2,0	25
O-ring 49	M48	2,5	25
O-ring 51	M50	2,5	25
O-ring 55	PG42	2,5	25
O-ring 57	M56	2,5	10
O-ring 60	M60/PG48	2,5	10
O-ring 64	M63/M64	2,5	10
O-ring 13	G1/4"	1,5	100
O-ring 18	G3/8"	2,0	100
O-ring 21	G1/2"	2,0	100
O-ring 28	G3/4"	2,5	50
O-ring 35	G1"	3,0	50
O-ring 43	G1 1/4"	3,0	50
O-ring 50	G1 1/2"	3,0	25
O-ring 61	G2"	3,0	25
O-ring 73	G2 1/2"	2,6	10
O-ring 89	G3"	3,0	10

O-ring



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления: модифицированная резина

Температура эксплуатации: -40С ... +120С

Преимущества: высокая эластичность, механическая прочность, простота установки, стойкость к атмосферным воздействиям, стойкость к ультрафиолету и старению, соответствует Директиве RoHS.

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-mc.ru

