

Галогенные лампы

Одноцокольные галогенные лампы-капсулы низкого напряжения с ограниченным уровнем УФ-излучения

Ватты	Вольты	Обозначение лампы	Патрон	Длина мм	LCL	Диаметр мм	Люмен	Срок службы	Штук в упак.	Код заказа
-------	--------	-------------------	--------	----------	-----	------------	-------	-------------	--------------	------------

из жесткого стекла с поперечным телом накала



5	12	M9/H5 G4	G4	33	19.5	9	60	2000	20	42959
10	12	M11/H10 G4	G4	33	19.5	9	140	2000	20	34674

из кварцевого стекла с поперечным телом накала

10	6	M29/Q10 G4	G4	33	19.5	9	200	100	20	34720
10	6	M42/Q10 G4	G4	33	19.5	9	140	2000	20	34728
20	6	M30/ESB/Q20 G4	G4	33	19.5	9	450	100	20	34718
20	6	M34/FHE/Q20 G4	G4	33	19.5	9	350	2000	20	34719
20	12	M35/Q20 G4	G4	33	19.5	9	400	250	20	34714
20	12	M47/Q20 G4	G4	33	19.5	9	380	2000	20	34715
20	12	M312/Q20/GY6.35	GY6.35	44	30.0	11	350	2000	20	34713
35	12	M95/Q35/GY6.35	GY6.35	44	30.0	11	550	3000	20	34708
50	12	M32/Q50 GY6.35	GY6.35	44	30.0	11	930	4000	20	34702
75	12	M313/Q75/GY6.35	GY6.35	44	30.0	11	1350	2000	20	34682
100	12	M28/Q100 GY6.35	GY6.35	44	30.0	11	2200	3000	20	34676
50	24	M89/Q50/GY6.35 24V	GY6.35	44	30.0	11	750	2000	20	34684
100	24	M67/Q100 GY6.35 24V	GY6.35	44	30.0	11	2000	2000	20	34663

из кварцевого стекла с аксиальным телом накала

35	6	M116/Q35/GY6.35	GY6.35	44	30.0	11	550	2000	20	34711
20	12	M76/Q20/GY6.35	GY6.35	44	30.0	11	300	4000	20	34712
35	12	M75/Q35/GY6.35	GY6.35	44	30.0	11	600	4000	20	34710
50	12	M74/Q50/GY6.35	GY6.35	44	30.0	11	900	4000	20	34703
75	12	M73/Q75/GY6.35	GY6.35	44	30.0	11	1350	4000	20	34683
100	12	M180/Q100/GY6.35	GY6.35	44	30.0	11	2150	4000	20	34664

Галогенные лампы низкого давления с аксиальным телом накала



10	12	Q10T2,5/12V G4	G4	33	22	9	140	2000	20	35705
20	12	Q20T2,5/12V G4	G4	33	22	9	320	2000	20	35710
20	12	Q20T3/12V GY6.35	GY6.35	44	30	11	300	2000	20	35696
35	12	Q35T3/12V GY6.35	GY6.35	44	30	11	600	2000	20	35699
50	12	Q50T3/12V GY6.35	GY6.35	44	30	11	950	2000	20	35700
75	12	Q75T3/12V GY6.35	GY6.35	44	30	11	1350	2000	20	35701

Одноцокольные галогенные лампы-капсулы низкого напряжения типа START

Ватты	Вольты	Обозначение лампы	Патрон	Длина мм	LCL	Диаметр мм	Люмен	Срок службы	Штук в упак.	Код заказа
-------	--------	-------------------	--------	----------	-----	------------	-------	-------------	--------------	------------

из кварцевого стекла с поперечным телом накала



10	12	M11/Q10/G4 ST	G4	33	22	9	100	1000	20	12708
20	12	M47/Q20/G4 ST	G4	33	22	9	250	1000	20	12711
35	12	M95/Q35/GY6.35 ST	GY6.35	44	30	11	480	1000	20	12712
50	12	M32/Q50/GY6.35 ST	GY6.35	44	30	11	800	1000	20	12713
100	12	Q100/GY6.35 ST	GY6.35	44	30	11	1950	1000	20	12718