


Галогенные лампы


Другие галогенные зеркальные лампы

TAL 100



Ватты	Вольты	Обозначение лампы	Патрон	Длина мм	Диаметр мм	Угол луча	Сила света кд	ССТ (К)	Срок службы	Штук в упаковке	Код заказа
ø 100 мм - металлический отражатель с защитным стеклом											
35	12	TAL 138	GU7			4	33000	3000	3500	20	29408
50	12	TAL 139	GU7			6	48000	3000	3500	20	29409
50	12	TAL 140	GU7			21	3300	3000	3500	20	29410

AR111 - Лампы с ограниченным уровнем УФ-излучения



Ватты	Вольты	Обозначение лампы	Патрон	Длина мм	Диаметр мм	Угол луча	Сила света кд	ССТ (К)	Срок службы	Штук в упаковке	Код заказа
ø 111 мм с алюминиевым отражателем и металлическим колпачком над телом накала											
35	12	AR111 35W12V SP	G53	67	111	8	11000	2800	2000	10	10774*
35	12	AR111 35W12V FL	G53	67	111	24	2400	2800	2000	10	10775*
50	12	AR111 50W12V SP	G53	67	111	8	17800	2850	2000	10	10766
50	12	AR111 50W12V FL	G53	67	111	24	3000	2850	2000	10	10767
75	12	AR111 75W12V SP	G53	67	111	8	23500	2900	2000	10	10768
75	12	AR111 75W12V FL	G53	67	111	24	4750	2900	2000	10	10769
75	12	AR111 75W12V WFL	G53	67	111	45	1600	2900	2000	10	10771
100	12	AR111 100W12V SP	G53	67	111	8	43000	2950	2000	10	10779*
100	12	AR111 100W12V FL	G53	67	111	24	7700	2950	2000	10	10781*
100	12	AR111 100W12V WFL	G53	67	111	45	2400	2950	2000	10	10783*

*доступны с 2004 г.

Ламповые патроны Twist and Lock – TAL



Длина выводов	Обозначение изделия	Высота патрона	Штук в упаковке	Код заказа
150	GL1252 BR2V/150	11*	500	31819
250	GL1252 BR2V/250	11*	500	31646
150	GL1252 BR8V/150	16.5*	500	32078
250	GL1252 BR8V/250	16.5*	500	32074

Precise™ Standard MR16 – Лампы с ограниченным уровнем УФ-излучения



Ватты	Вольты	Обозначение лампы	Патрон	Длина мм	Диаметр мм	Угол луча	Сила света кд	ССТ (К)	Срок службы	Штук в упаковке	Код заказа
ø 50 мм - дихроичный отражатель без защитного стекла											
20	12	M69/BAB/STD	GU5.3	46	50.7	30	500	3000	3000	10	93419
35	12	M70/FRA/STD	GU5.3	46	50.7	18	3660	3000	3000	10	93761
35	12	M81/FMW/STD	GU5.3	46	50.7	30	1620	3000	3000	10	93423
50	12	M50/EXZ/STD	GU5.3	46	50.7	18	5920	3000	3000	10	93760
50	12	M58/EXN/STD	GU5.3	46	50.7	30	2600	3000	3000	10	93417
50	12	M80/FNV/STD	GU5.3	46	50.7	55	1190	3000	3000	10	93421
ø 50 мм - дихроичный отражатель с защитным стеклом											
20	12	M269/BAB/CG/STD	GU5.3	50.5	50.7	30	450	3000	3000	10	93418
35	12	M270/FRA/CG/STD	GU5.3	50.5	50.7	18	2950	3000	3000	10	93763
35	12	M281/FMW/CG/STD	GU5.3	50.5	50.7	30	1300	3000	3000	10	93422
50	12	M250/EXZ/CG/STD	GU5.3	50.5	50.7	18	4750	3000	3000	10	93762
50	12	M258/EXN/CG/STD	GU5.3	50.5	50.7	30	2100	3000	3000	10	93383
50	12	M280/FNV/CG/STD	GU5.3	50.5	50.7	55	950	3000	3000	10	93420