


ВЕНТИЛЯТОРЫ



FONSONING

FSY12038HA2BL



Вентиляторы переменного тока.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	120 x 120 x 38 мм
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220/240вольт
ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК	0.14 А
ЧАСТОТА	50/60 Гц
МОЩНОСТЬ	25.0 Вт
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР	- 20 ~ + 80 С
ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА	20% ~ 85%
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	88 - 100 м3/час
УРОВЕНЬ ШУМА	45-50 dB
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ	2600-3000 об/мин
ТИП ПОДШИПНИКА:	
S – СКОЛЬЖЕНИЯ	
B – КАЧЕНИЯ	
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ РЕСУРС РАБОТЫ: 30 ТЫС. ЧАСОВ ДЛЯ ПЕРВЫХ, И 50 ТЫС.ЧАСОВ ДЛЯ ВТОРЫХ.	