




Транзистор 2SB228

Имя	2SB228
Производитель	Shindengen Electric Mfg Co Ltd
Корпус	TO-3
Класс	Транзисторы биполярные
Характеристики	Мат: Ge
	Тип: pnp
	Рс: 12 Вт
	Uкб: 80 В
	Uкэ: 35 В
	Uэб: 50 В
	Iс: 5 А
	Tj: 90 С



DIM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	1.530 REF		38.86 REF	
B	0.990	1.050	25.15	26.67
C	0.250	0.335	6.35	8.51
D	0.057	0.063	1.45	1.60
E	0.060	0.070	1.53	1.77
G	0.430 BSC		10.92 BSC	
H	0.215 BSC		5.46 BSC	
K	0.440	0.480	11.18	12.19
L	0.665 BSC		16.89 BSC	
N	0.760	0.830	19.31	21.08
Q	0.151	0.165	3.84	4.19
U	1.187 BSC		30.15 BSC	
V	0.131	0.188	3.33	4.77

Внимание! Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.



Сеть магазинов
КВАРЦ
 Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
 телефон: +7(495)963-6120
 факс: +7(495)963-4994
 e-mail: quartz1@quartz1.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 31
 телефон: +7(495)788-8899 *многоканальный*
 e-mail: mgz@quartz1.ru
<http://www.quartz1.com>