

**Filter: DI4**

Tageslichttransmission: 12%  
Farbe des Filters: blau

**CE-Zertifizierung nach EN207/EN208:**

180-315 nm	D LB7, R LB3
>315-395 nm	D LB5, R LB6
>830-850 nm	DIR LB3
625-830 nm	DR LB4
625-670 nm	I LB4
>800-830 nm	I LB4
>670-800 nm	I LB5

**Gestell 35**  
(Artikel LC-35-DI4)

**Gestell 38**  
(Artikel LC-38-DI4)

**Gestell 39**  
(Artikel LC-39-DI4)

**Gestell 900**  
(Artikel LC-900-DI4)



Gestell 35



Gestell 38



Gestell 39



Gestell 900

## Filterkurven

