

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

HL-AAB Rzep hook&loop samoprzylepny z klejem akrylowym

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	
Struktura	100% poliamid
Kolor	czarny
Klej	akrylowy na bazie dyspersji wodnej
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE	
Grubość całkowita	3 ± 0,5 [mm]
Waga	haczyk 510 ±10%;pętelka 520 ±10%[g/m ²]
Odporność temperaturowa	-30 do + 110 [°C]
Kurczliwość [EN/ISO 6330]	max. 2,0%
Właściwości czepne - zrywanie [DIN3415]	siła początkowa - 2,4 [N/cm] po 10000 cykli - 0,65 [N/cm]
- ścinanie [DIN 3415]	siła początkowa - 8,3 [N/cm ²] po 10000 cykli - 4,2 [N/cm ²]
Magazynowanie	w suchych, wentylowanych pomieszczeniach wolnych od pyłu i kurzu, w temperaturze +20°C ±5°C
Sugerowane wykorzystanie	do 18 miesięcy od daty otrzymania produktu pod warunkiem prawidłowego magazynowania
ROZMIAR	
Szerokość (na rolce)	16;20;25;30;38;50;100;106;150 [mm]
Długość	25m

ZALECENIA

- Produkt nie powinien być długotrwale ekspozycyjnie narażony na promieniowanie UV.
- Zalecane stosowanie w środowisku o umiarkowanej lub niskiej wilgotności.

Powyższe informacje techniczne są prezentowane w oparciu o uśrednione badania laboratoryjne i nie mogą być używane jako wiążące dane techniczne do celów projektowych, nie należy ich traktować jako podstawy udzielania gwarancji. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za decyzję o zastosowaniu produktu oraz za jej montaż. Przed zastosowaniem zaleca się dokonanie własnej oceny produktu uwzględniając rodzaj łączącego materiału, stan jego powierzchni oraz warunki aplikacji.