

ПЬЕЗОИЗЛУЧАТЕЛИ ЗВУКА серии HPS

Серия HPS:

- Для поверхностного монтажа (SMD)
- Пайка «оплавлением».
- Упаковка в ленты и в катушки (для автоматизированной подачи).
- Может быть с встроенным электронным генератором или без него.

Модель	Ном. напряж	Допустимый диапазон напряжений	Номинал. ток	Ёмкость нагрузки	Звуковое давление	рабоч. частота.	Диаметр	Высота	Закрытый корпус
	(В)	(В)	(мА)	(нФ)	(Дб/10см))	(Гц)	(мм)	(мм)	
HPS12A	3	1 ~ 25	≤3	15 ± 30%	≥70	4000	12*12	2.7	да
HPS16A	3	1 ~ 25	≤5	20 ± 30%	≥75	4000	16.1*16.1	3.1	да