

Головка динамическая: 10ГДВ-6-25



Головка 10ГДВ-6-25 является высокочастотной, диффузорной головкой с кольцевым магнитом и неэкранированной магнитной системой. В головке применено ферритовое кольцо марки М22РА-220к 85*35*15

Характеристика	Значение
Эффективный рабочий диапазон частот, Гц не менее	• 5000-25000
Номинальное электрическое сопротивление, Ом	• 25
Предельная шумовая мощность, Вт	• 10
Предельная долговременная мощность, Вт	• 15
Уровень харак-ой чувствительности дБ, не менее	• 91
Частота основного резонанса, Гц	• 3000±1300
Габариты, мм	• 100*100*50
Масса, кг	• 0.9