

6 ГДВ-2

Номинальное электрическое сопротивление	8 Ом
Предельная шумовая мощность	6 Вт
Предельная кратковременная мощность	12 Вт
Эффективный рабочий диапазон частот	3150:20000 Гц
Уровень характеристической чувствительности	90+/-3 дБ
Масса	0.14 кг.
Габаритные размеры	80x50x29 мм
Установочные размеры	63x40 мм

