

### 15 ГДШ-3

Номинальное электрическое сопротивление	4, 8 Ом
Предельная шумовая мощность	15 Вт
Предельная кратковременная мощность	50 Вт
Эффективный рабочий диапазон частот	125:10000 Гц
Уровень характеристической чувствительности	89+/-4 дБ
Масса	0.5 кг.
Габаритные размеры	128x128x55 мм
Установочные размеры	100x100 мм

