

### З ГДШ-16

Номинальное электрическое сопротивление	4, 8 Ом
Предельная шумовая мощность	3 Вт
Предельная кратковременная мощность	10 Вт
Эффективный рабочий диапазон частот	160:12500 Гц
Уровень характеристической чувствительности	88+/-3 дБ
Масса	0.16 кг.
Габаритные размеры	d 100x30 мм
Установочные размеры	d 100 мм

