

RDC2-0046 BOM

| количество | позиция | наименование | код товара |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 12 | C1 - C5, C9 - C12, C14 - C16 | 0.1мкФ, 50В, 0603 | 226236018 |
| 2 | C6, C8 | 2.2мкФ, 10В, 0603 | 964476454 |
| 1 | C7 | 0.01 мкФ, 50В, 0603 | 990818187 |
| 1 | C13 | 4.7 мкФ, 10 В, тип А | 6038 |
| 1 | DA1 | LP2985AIM5-3.3/NOPB | 398602252 |
| 1 | DD1 | M24C64-WMN6TP | 9060000150 |
| 1 | DD2 | STM32F030K6T6 | 9000329867 |
| 4 | HL1, HL2, HL4, HL5 | TOS-F2101AMG-N-1-HF | 9000473272 |
| 1 | HL3 | TO-1608BC-MYF | 9000414324 |
| 1 | HL6 | LTV-817S | 972167119 |
| 14 | R1 - R4, R6, R8 - R12, R22 - R25 | 0.063Вт 0603 10 кОм, 5% | 65097 |
| 2 | R5, R7 | 0.063Вт 0603 4.7 кОм, 5% | 13832 |
| 10 | R13 - R21, R26 | 0.063Вт 0603 330 Ом, 5% | 16489 |
| 5 | SW1 - SW5 | KLS7-TS3601-4.3-180 (TC-0120) | 9000336835 |
| 5 | VT1 - VT5 | 2N7002.215 | 2272434975 |
| 1 | | PLS-5 | 707998901 |
| 2 | | MJ-C-6.5 джампер | 9000215966 |
| 1 | | Печатная плата RDC2-0046 | 9000530259 |