

Реле компании Fanhar и их аналоги

Серия	Номинальная нагрузка	Тип контактов	Аналогичная модель				
			HONGFA	Omron	Panasonic	Tyco	Songchuan
W11	5A 250VAC/30VDC	1A,1B,1C	HF32FA	/	/	OJ	835/835NL
	10A 250VAC						
FH12/W12	30A/40A 250VAC	1A,1B,1C	HF105-1/165FD	G8P	JTN/JTV	T9A/T90	832
W12T	40A 250VAC	1A	HF165F	G8P-BG	/	T9S	832HA
	20A 48VDC(BG Type)						
FH12TP	30A/40A 250VAC	1A,1B,1C	HF2160	G8P	JT	T9A/T90	832
FH13	1A 125VAC	1C	HFD23	G5V-1	HY	V23111/TSC	/
W14	10A 250VAC/30VDC	1A,1B,1C	HF3FA/FD/FF	G5LA	JS	ORWH	899/833H
	15A 125VAC						
W14T	10A 250VAC/30VDC	1A,1C	HF21FF	G5LE	/	SRUDH	801H
	15A 125VAC						
FH14T	17A/250VAC	1A,1C	HF152F	G5LD-VD	JSM		875
FH14L	12A 250VAC	1A,1B,1C	HF3F-L	/	/	/	/
W15-1	16A 250VAC/30VDC	1A,1B,1C	HF115F	G2RL-1/G5RL	JW1/JW2	RT	888
	12A 250VAC/30VDC						
W15-2	8A 250VAC/30VDC	2A,2B,2C	HF115F	G2RL-1/G5RL	JW1/JW2	RT	888
W15L/FH15L	16A 250VAC	1A,1B,1C	HF115F-L/HFE20	G5RL-U	/	RT1	/
	8A 250VAC	2A,2B,2C					
W16	5A/10A 250VAC	1A,1C	HF33F	G5Q	JQ/PQ	PCH	892
FH17	10A/16A 250VAC	1A	HF32F/HF32FV	/	/	OJ	/
W18	5A 250VAC/30VDC	1A	HF46F/HF46F-G	G5NB	LD	PCJ	202/202H
	10A 250VAC						
FH19	5A 250VAC/30VDC	1A	HF49FD	G6DS	PA	PCN	/
FH20	35A 250VAC	1A	HF161F-W	/	LF-G	PCFN SOLAR	310
FH20T	40A 250VAC	1A	HF161F-40W	/	/	/	/
W20/TP	20A/25A 250VAC	1A	HF102F	G4A	LF	PCFN	/
FH21L	90A 250VAC	1A,1B	HFE19-90	/	ADZS	/	/
FH23L	60A 250VAC	1A,1B	HFE19-60	/	ADQM	/	/
FH27L	100A/120A 250VAC	1A,1B	HFE29	/	/	/	/
W27LA	100A/120A 250VAC	1A,1B	HFE22	/	/	/	/

FH28	20A 14VDC	1A,1C	HFKW	/	/	/	/
	5A 250VAC						
FH29LA	100A 250VAC	3A,3B	HFE23	/	/	/	/
W30L	40A/50A 250VAC	1A,1B,1C	HFE10	/	ADJH2	/	/
FH32	1A 125VAC	2C	HED27	G5V-2	DS2Y	D2N/OVR	876
	2A 30VDC						
W33T	16A 250VAC	1A	HF36F/HF36FD	G5PA	LKQ	SDT	/
W35L	16A/20A 250VAC	1A,1B,2A,2B	HFE39	/	/	/	/
W36	16A 250VAC	1A	HF7520	G5CA	JV/JVN	PCD	201
FH38/38A	1A 250VAC	1A,1C	HFD41/41A	G2E	/	OUA/OUAZ	842/842A
	3A 125VAC						
FH42L	16A 250VAC	1A,1B	HF163F-L16	/	ADW	/	/
FH44L	16A 250VAC	1A,1B	HF33F-L	/	/	/	/
FH39/S	16A 250VAC	1A,1C	HF14FW	G2R	HN	XT	845
FH48	10A 250VAC/30VDC	1A,1B,1C	HF118F	G6RN	/	RYII	/
FH50	16A/277VAC	2A,2C	HF175F	/	/	/	/
FH51	NO:30A 250/277VAC NC:3A 250/277VAC	2A,2C	HF92F	/	/	T92	/
FH52 (AC Type)	30A 277VAC	1A,1C	HF105F-4	G8P	JT	T9A/ORU	832
FH61NE	40A 277VAC	2A,2A+1A,2A+1B	HF170F	/	HES	/	/
FH62NE	40A 480VAC	4A,4AB	HF187F	/	/	/	/
FH63NE	120A 305VAC/60VDC	1A	/	/	/	/	/
FH66NE	Connecting 50A, carrying 200A, breaking 50A 830VAC	1A	HF172F	/	/	/	511
FH55T	8A 277VAC/30VDC	2C,AB1,AB2	HFA2	/	/	/	/
FH55F	6A 277VAC/30VDC	3A1B,2A2B	HFA4	G7SA	/	/	/
FH55S	6A 277VAC/30VDC	5A1B,4A2B,3A3B	HFA6	G7SA	/	/	/