

HIKMICRO Mini1	
Разрешение матрицы	160 x 120 px
Температурная чувствительность NETD	<40 мК
Погрешность	±2°C
Шаг пикселя	17 μm
Инфракрасный спектральный диапазон	8-14 μm
Фокусное расстояние	3.2 мм
Поле зрения	50° x 38°
Минимальная дистанция фокусировки	20 см
Тип фокусировки	фиксированная
Режим отображения (изображение)	ИК, совмещенное
Частота обновления кадров	25 Гц
Апертура	f/1.1
Пределы измеряемой температуры	от -20°C до 350°C
Калибровка	автоматическая/ручная
Источник питания	от смартфона
Разъем	type-C
Рабочая температура	15°C до 35°C
Температура хранения	от -20°C до 60°C
Степень защиты	IP40
Устойчивость к падению с высоты	выдерживает падение с высоты 1 метр
Функции измерений	горячая точка, холодная точка, центральная точка, 3 заданных области, 3 заданных точки
Цветовые палитры	горячая черная, горячая белая, горячая красная, радуга, железо, дождь
Формат видео	mp4
Формат фото	jpeg
Размеры	54.1 x 15 x 27.5 мм