

## Выключатель клавишный ВК33



**Выключатели клавишные**, изготавливаются в климатических исполнениях УХЛ, В.

Способ монтажа — объёмный, имеют фиксацию клавиш в крайних положениях.

Степень защиты по ГОСТ 12254-IP20.

Способ подсоединения — пайкой, плоскими втычными соединителями по ГОСТ 25671 (6,3 x 0,8 мм).

### *Конструктивные исполнения*

Тип	Типоисполнение*	Номин. ток, А	Верхний предел температуры окружающей среды, С <sup>0</sup>	Коммутационная износостойкость, рабочих циклов	Комбинация контактов
ВК33Б15	ВК33Б15В10181-20УХЛ4 ВК33Б15В11181-20УХЛ4 ВК33Б15В20181-20УХЛ4 ВК33Б15В22181-20УХЛ4	2,5	55	25000	3к 3к+Рк 23к 23к+2Рк
ВК33Б19	ВК33Б19Б10181-20УХЛ4 ВК33Б19Б11181-20УХЛ4 ВК33Б19Б20181-20УХЛ4 ВК33Б19Б22181-20УХЛ4	6,3	55	50000	3к 3к+Рк 23к 23к+2Рк
ВК33Н19	ВК33Н19Б10181-20УХЛ4 ВК33Н19Б11181-20УХЛ4 ВК33Н19Б20181-20УХЛ4 ВК33Н19Б22181-20УХЛ4	6,3	100	25000	3к 3к+Рк 23к 23к+2Рк
ВК33Н21	ВК33Н21А10181-20УХЛ4 ВК33Н21А11181-20УХЛ4 ВК33Н21А20181-20УХЛ4 ВК33Н21А22181-20УХЛ4	10	100	25000	3к 3к+Рк 23к 23к+2Рк

\* -Все типоисполнения изготавливаются также в климатическом исполнении – 04