


Лампы накаливания

Идентификация ламп накаливания

Нижеследующий словарь терминов и описаний поможет Вам при расшифровке условных обозначений ламп накаливания и объяснит Вам, как пользоваться кодами при заказе товаров. Лампы каждого типа разделены на группы, в каждой из которых лампы приведены в соответствии с мощностью лампы.



Декоративные лампы

T45 SOFTLIGHT ELEGANCE – «мягкий» блеск в белом и теплых тонах

Ватты	Вольты	Патрон	Диаметр мм	Обозначение лампы	Люмены	Срок службы (ч)	Штук в упак.	Класс эфф.	Код заказа
колба опаловая									
25	230	E14	45	25T45/SL/E14	175	1000	1/10/50	F	90563
40	230	E14	45	40T45/SL/E14	350	1000	1/10/50	F	90562
60	230	E14	45	60T45/SL/E14	600	1000	1/10/50	F	91952
колба розового цвета									
40	230	E14	45	40T/SL-ROSE/E14	300	1000	1/20	G	90796
колба абрикосового цвета									
40	230	E14	45	40T/SL-APRICOT/E14	320	1000	1/20	F	90797
Gold • Dorée									
25	230	E14	45	25WSPH/CMRGold/E14	130	1000	1/25	G	91918
Kroko – золотистого цвета									
25	230	E14	45	25D1/Kroko-Gold/E14	150	1000	1/25	G	91920
40	230	E14	45	40D1/Kroko-Gold/E14	320	1000	1/25	F	90559
Ice Crystal опаловый									
25	230	E14	45	25D1/IceCR-WH/E14	160	1000	1/25	G	91615
40	230	E14	45	40D1/IceCR-WH/E14	350	1000	1/25	F	91921
Ice Crystal янтарный									
25	230	E14	45	25D1/IceCR-AM/E14	150	1000	1/25	G	91919
40	230	E14	45	40D1/IceCR-AM/E14	320	1000	1/25	F	90558



СЕМЕСТВО СВЕЧЕОБРАЗНЫХ ЛАМП

СВЕЧЕОБРАЗНЫЕ ЛАМПЫ – Излюбленная форма для люстр и канделябров

Ватты	Вольты	Патрон	Диаметр мм	Обозначение лампы	Люмены	Срок службы (ч)	Штук в упак.	Класс эфф.	Код заказа
прозрачная колба									
25	120/125	E14	35	25C1/CL/E14	220	1000	1/10/50	E	91676
40	120/125	E14	35	40C1/CL/E14	440	1000	1/10/50	E	91674
60	120/125	E14	35	60C1/CL/E14	720	1000	1/10/50	E	91678
25	230	E14	35	25C1/CL/E14	200	1000	1/10/50	F	90488
40	230	E14	35	40C1/CL/E14	400	1000	1/10/50	E	90487
60	230	E14	35	60C1/CL/E14	660	1000	1/10/50	E	90480
25	230	E27	35	25C1/CL/E27	200	1000	1/10/50	F	10870
40	230	E27	35	40C1/CL/E27	400	1000	1/10/50	E	10871
60	230	E27	35	60C1/CL/E27	660	1000	1/10/50	E	10873
матированная колба									
15	230	E14	35	15C1/FR/E14	90	1000	1/10/50	F	91346
25	230	E14	35	25C1/FR/E14	200	1000	1/10/50	F	91322
40	230	E14	35	40C1/FR/E14	400	1000	1/10/50	E	91323
60	230	E14	35	60C1/FR/E14	660	1000	1/10/50	E	91534
25	240	E14	35	25C1/FR/E14	200	1000	1/10/50	F	91680
40	240	E14	35	40C1/FR/E14	400	1000	1/10/50	E	91682
60	240	E14	35	60C1/FR/E14	660	1000	1/10/50	E	91683
25	230	B22	35	25C1/FR/B22	200	1000	1/10/50	F	91634
40	230	B22	35	40C1/FR/B22	400	1000	1/10/50	E	91636
60	230	B22	35	60C1/FR/B22	660	1000	1/10/50	E	91653
опаловая колба									
25	230	E27	35	25C1/O/E27	180	1000	1/10/50	F	10875
40	230	E27	35	40C1/O/E27	360	1000	1/10/50	F	10877
60	230	E27	35	60C1/O/E27	600	1000	1/10/50	F	10878



SOFTLIGHT ELEGANCE – «мягкий» блеск в белом и теплых тонах

Ватты	Вольты	Патрон	Диаметр мм	Обозначение лампы	Люмены	Срок службы (ч)	Штук в упак.	Класс эфф.	Код заказа
опаловая колба									
25	230	E14	35	25C1/SL/E14	180	1000	1/10/50	F	90483
40	230	E14	35	40C1/SL/E14	360	1000	1/10/50	F	90482
60	230	E14	35	60C1/SL/E14	600	1000	1/10/50	F	90481

