


SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 100V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~+85℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 800V AC/minute
- 7、Material:Phosphoric bronze Tin-plated
- 8、Applicable Wire Sizes:AWG#22~28#



Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
2	HC-PA-02Y	2.00	6.00
3	HC-PA-03Y	4.00	8.00
4	HC-PA-04Y	6.00	10.00
5	HC-PA-05Y	8.00	12.00
6	HC-PA-06Y	10.00	14.00
7	HC-PA-07Y	12.00	16.00
8	HC-PA-08Y	14.00	18.00
9	HC-PA-09Y	16.00	20.00
10	HC-PA-10Y	18.00	22.00
11	HC-PA-11Y	20.00	24.00
12	HC-PA-12Y	22.00	26.00
13	HC-PA-13Y	24.00	28.00
14	HC-PA-14Y	26.00	30.00
15	HC-PA-15Y	28.00	32.00
16	HC-PA-16Y	30.00	34.00

			GENEERL TOLERANCE	制图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审核 CHECK				
			X.X ±0.30	批准 APPROVAL	产品名称 TITLE	孔座	版本 REV.	A
			X.XX ±0.20	比例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-PA-NY	单位 UNITS	mm
			X.XXX ±0.10	投影 Projection	材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1
1	初版发行		Angle ±3.0°					
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE						