





SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~+85℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material: Wafer LCP, UL94V-0
PIN Brass Tin-plated
Solder tad Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	HC-HA-2AWT	2.50	7.50	10.00
3	HC-HA-3AWT	5.00	10.00	12.50
4	HC-HA-4AWT	7.50	12.50	15.00
5	HC-HA-5AWT	10.00	15.00	17.50
6	HC-HA-6AWT	12.50	17.50	20.00
7	HC-HA-7AWT	15.00	20.00	22.50
8	HC-HA-8AWT	17.50	22.50	25.00
9	HC-HA-9AWT	20.00	25.00	27.50
10	HC-HA-10AWT	22.50	27.50	30.00
11	HC-HA-11AWT	25.00	30.00	32.50
12	HC-HA-12AWT	27.50	32.50	35.00



PCB LAYOUT

			GENERAL TOLERANCE	制图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM TOL	审核 CHECK	产品名称 TITLE	贴片	版本 REV.	A
			X.X ±0.30	批准 APPROVAL				
1	初版发行		X.XX ±0.20	比例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-HA-NAWT	单位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10	投影 Projection	材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1
			Angle ±3.0°					