

Наимен.	$U_{обр.}, В$	$I_{пр. max}, А$	$I_{обр. max}, мкА$	$F_d max, кгц$
Д9Б	10	0.09	250	100
Д9В	30	0.01	250	100
Д9Г	30	0.03	250	100
Д9Д	30	0.06	250	100
Д9Е	50	0.03	250	100
Д9Ж	100	0.01	250	100
Д9И	30	0.03	120	100
Д9К	30	0.06	60	100
Д9Л	100	0.03	250	100
Д9М	30	0.03	250	100

Тип корпуса

