

Наимен.	$U_{обр.}, В$	$I_{пр. max}, А$	$I_{обр. max},$ мкА	$F_d max, кГц$
КД411АМ	-700	2	300	30
КД411БМ	-750	2	300	30
КД411ВМ	-600	2	300	30
КД411ГМ	-500	2	300	30
КД411ЕМ	-300	2	10	30
КД411НМ	-800	2	1	30

Тип корпуса

