

panel piercing /  
Montagebohrung

**Mechanical characteristics**  
interface dimensions acc. to

**Components**  
centre contact  
outer contact  
serrated lock washer  
other metal parts  
insulator  
gasket

**Electrical characteristics**  
impedance  
return loss

**Mechanische Eigenschaften**  
Steckgesicht nach



**Bauteile**  
Innenkontakt  
Außenkontakt  
Fächerscheibe  
sonstige Metallteile  
Isolierung  
Dichtung

**Elektrische Eigenschaften**  
Wellenwiderstand  
Rückflussdämpfung

IEC 61169-8

<b>Materials / Material</b>	<b>Finish / Oberfläche</b>
CuNi1Pb1P	Ni2Au0.8
CuZn39Pb3	Cu2Ni5
CuSn6	Cu2Ni5
CuZn39Pb3	Cu2Ni5
PTFE	
NBR	

75 Ω  
typ.: 1 GHz - 36 dB;  
2 GHz - 31 dB;  
3 GHz - 29 dB

a	20563	25.02.09	BJ	2005	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	10.10.	JA	
				gepr./appr.	11.10.05	HR	Oberfläche/ finish
				Norm./stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
				2:1	BNC Adaptor BNC-Verbindungsstück		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
				K	J01005A0007		
				Ersatz für/ replaces			
							 <b>Telegärtner</b>
							 Maße/dimensions: mm
							Original: DIN A4