

# EEK500V-03P

## Техническая информация

Номинальное напряжение UL (IEC)	300 В (250 В)
Номинальный ток UL (IEC)	20 А (10 А)
Сечение провода	2,5 мм <sup>2</sup>
Шаг	5,00 (5,08) мм
Допустимое импульсное напряжение (UL/IEC/Max)	1,6/ 2/ 4 кВ
Усилие затягивания (Lb-in)	4,4
Винт	M2,5
Длина зачистки провода	6-7 мм
Кол-во контактов	2-3

## Чертеж

