


## МКА-10110



### МКА-10110

|   |  |
|---|--|
| Тип геркона   | Замыкающий                             |
| Условия поставки                                    | СЯО. 360. 025 ТУ                       |
| Размер, мм, не более                                | Ø1,8x10                                |
| Коммут. мощн., ВА, Вт, не более                     | 10Вт                                   |
| Диапазон коммут. токов, А                           | $10^{-6} \div 0,5$                     |
| Диапазон коммут. напряжен., В                       | $5 \cdot 10^{-2} \div 100$             |
| Род тока  | Пост., перем.                          |
| Кол. срабатываний                                   | $10^5 \div 5 \cdot 10^6$               |
| Род нагрузки  | Акт.                                   |
| Частота ком. сраб/с, не более                       | 400                                    |
| МДСсраб., А   | гр.0 10÷20<br>гр.А 15÷30<br>гр.Б 25÷40 |
| Кв  | 0,35÷0,9                               |
| Время сраб., мс, не более                           | 0,5                                    |
| Время отп., мс, не более                            | 0,3                                    |
| Эл. прочн. изол. в норм. усл. Вэфф/ Впост, не менее | 110/150                                |
| Сопротивление Ом, не более                          | 0,15                                   |
| Сопр. изоляции, Ом, не менее                        | $1 \cdot 10^9$                         |
| Рез. частота, кГц, не менее                         | 5                                      |