

Пинцеты Bernstein

Антистатические прецизионные пинцеты для SMT-монтажа с высокоомным прочным ESD-покрытием рукоятки: антибликовые, антимагнитные, кислотоустойчивые, нержавеющей



5-049-13
Длина 110 мм
Вес 12 г
Миниатюрный
очень острый



5-051-13
Длина 115 мм
Вес 15 г
Острый
классический



5-052-13
Длина 110 мм
Вес 13 г
Острый изогнутый



5-055-13
Длина 120 мм
Вес 16 г
Очень острый
серповидный



5-059-13
Длина 120 мм
Вес 15 г
Округлые губки
шириной 2мм



5-062-13

Длина 120 мм

Вес 16 г

Цилиндрич. хват
диам. 0,8мм x 2мм

Прецизионные пинцеты для SMT-монтажа
антибликовые, антимагнитные, кислотоустойчивые, нержавеющей



5-049

Длина 110 мм

Вес 12 г

Миниатюрный
очень острый



5-051

Длина 115 мм

Вес 15 г

Острый
классический



5-052

Длина 110 мм

Вес 13 г

Острый изогнутый



5-054

Длина 120 мм

Вес 16 г

Острый с плоскими
гранями



5-055

Длина 120 мм

Вес 16 г

Очень острый
серповидный



5-057

Длина 120 мм
Вес 13 г
Острый
с самохватом



5-058

Длина 120 мм
Вес 13 г
Острый
с самохватом



5-059

Длина 120 мм
Вес 15 г
Округлые губки
шириной 2мм



5-062

Длина 120 мм
Вес 16 г
Цилиндрич. охват
диам. 0,8мм x 2мм



5-075

Длина 135 мм
Вес 13 г
Ультратонкий
удлинённый
очень острый

Титановые пинцеты: суперлегкие, высокотемпературные (до 1677°C), антимагнитные, антикоррозийные, устойчивые к агрессивным средам



5-031
Длина 110 мм
Вес 9 г



5-035
Длина 120 мм
Вес 9 г



5-036
Длина 140 мм
Вес 15 г



5-037
Длина 150 мм
Вес 15 г

Пинцеты универсальной и специальной формы

5-121
5-121-7



Длина 120 мм
Вес 14 г
Универсальный
узкий
Легкая насечка

5-107
5-107-7



Супердлинный
150 мм
Вес 22 г
Легкая насечка

5-117
5-117-7



Длина 145 мм
Вес 25 г
Самый прочный
для тяжелых работ
Глубокая насечка,
плотный захват

5-155



Длина 160 мм
Вес 35 г
Плоскостной
самозахват
(ширина 5 мм)
Легкая насечка

5-115



Длина 165 мм
Вес 35 г
Самозахват
Теплоотводные
губки из меди

5-005



Длина 140 мм
Вес 39 г
Вогнутые сегменты
радиусом 2,5мм
для монтажа
цилиндрических
радиодеталей

5-008



Длина 140 мм
Вес 25 г
Прямой угол
для захвата
сбоку/снизу
Ширина 5 мм

5-013



Длина 120 мм
Вес 14 г
Радиус 3,5 мм
Ширина 3,5 мм

Антистатические пинцеты из стеклопластика:
кислотоустойчивые, немагнитные, ультралегкие



5-192

Длина 120 мм
Жесткий захват



5-195


Длина 120 мм
Жесткий захват

Стеклопластиковые ESD пинцеты с керамической рабочей частью
супердолговечные, немагнитные, термостойчивые, кислотоустойчивые



5-095

Длина 130 мм
Вес 6 г
Острый



5-096

Длина 130 мм
Вес 6 г
Плоские грани
шириной 2мм