

## Антистатические монтажные отвертки и ключи

Из сотен типоразмеров отверток немецкой фирмы **BERNSTEIN** ниже представлены наиболее популярные комплекты отверток с эргономичной рукояткой из ударопрочного проводящего пластика, долговечным хромванадиевым лезвием и точным соответствием распространенным видам крепежа, на компактной ESD подставке. Рукоятка имеет свободно вращаемую торцевую (упорную) часть.



### 4-610

Набор хромванадиевых точных радиомонтажных отверток длиной 140мм (проводящая рукоятка 90мм) на антистатической подставке с шестью типоразмерами лезвия прямоугольной формы сечения: 0,8x0,2мм; 1,5x0,3мм; 1,8x0,3мм 2,0x0,4мм; 2,5x0,4мм; 3,0x0,5мм

### 4-620

Набор хромванадиевых точных радиомонтажных отверток длиной 140мм (проводящая рукоятка 90мм) на антистатической подставке. В наборе три крестовидные отвертки типоразмеров 000 (диаметр 2,5мм), 00 (диам. 2,5мм) и 0 (диам. 3,0мм) и три отвертки с прямоугольным лезвием размеров: 1,2 x 0,25 мм; 2,0 x 0,4 мм и 3,0 x 0,5 мм



### 6-660

Набор хромванадиевых точных радиомонтажных отверток длиной 140мм (проводящая рукоятка 90мм) на антистатической подставке с шестью размерами лезвия TORX (шестилучевая "звездочка"):  
T5(M1,6-2); T6(M2); T7(M2,5); T8(M2,5); T9(M3); T10(M3-3,5)



### 6-610

Набор из шести накладных ключей длиной 160 мм (в т.ч. ESD-проводящая пластиковая рукоятка 90 мм). Вес 156 г., на антистатической пластиковой подставке. Рабочая часть у всех ключей имеет вид правильного шестигранника с длиной каждой из сторон соответственно 2,0 мм; 3,0 мм; 4,0мм; 4,5мм; 5,0 мм; и 5,5 мм



### 6-630

Набор хромванадиевых монтажных отверток длиной до 150 мм с проводящей пластиковой рукояткой (90 мм). Вес 135 г., на антистатической пластиковой подставке. Рабочая часть всех отверток имеет вид правильного шестигранника с длиной каждой из сторон соответственно 0,7 мм; 0,9 мм; 1,3 мм; 1,5 мм; 2,0 мм; и 2,5 мм



### CARAT 2250

Набор из 9 антистатических монтажно-регулирующих инструментов в футляре из натуральной кожи, на молнии, весом 347 г. Из серии EuroLine с комфортным резиновым токопроводящим покрытием ручек в данный набор входят бокорезы 3-672-15 и щипцы 3-683-15. Комплект включает хром-ванадиевые отвертки с пластиковой проводящей рукояткой и рабочей частью наиболее распространенных типоразмеров: прямые (0,8 мм и 1,5 мм), крестовидные (2,5 мм и 3 мм), звездочка (T5 и T7). Плюс пинцет 5-191 из кислотоустойчивого проводящего стеклопластика.



## Длинные отвертки для сборочных работ в антистатической зоне с прочными рабочими гранями и проводящими ESD рукоятками

- 4-632** длина 190 мм (в т.ч. рукоятка 90 мм);  
вес 46г; рабочая часть прямоугольная 4,0x0,8мм  
**4-633** длина 225 мм (в т.ч. рукоятка 100 мм);  
вес 75г; рабочая часть прямоугольная 5,5x1,0мм  
**4-643** длина 400 мм (в т.ч. рукоятка 100 мм);  
вес 108г; рабочая часть прямоугольная 5,5x1,2мм



- 4-652** длина 170 мм (в т.ч. рукоятка 90 мм);  
вес 49 г; рабочая часть отвертки крестовидная  
типоразмера "1" с диаметром основания 4,5 мм  
**4-653** длина 200 мм (в т.ч. рукоятка 100 мм);  
вес 78 г; рабочая часть отвертки крестовидная  
типоразмера "2" с диаметром основания 6,0 мм



- 6-675** супердлинная отвертка 390 мм  
(в т.ч. рукоятка 90 мм); вес 60 г; рабочая часть  
TORX - "звездочка" типоразмера T10 (M3-3,5)



**6-676L** супердлинная - 390 мм (в т.ч. рукоятка 90 мм); вес 65 г; рабочая часть TORX - "звездочка" типоразмера T15 (M3,5-4) с доп. центральным пазом

**6-677L** супердлинная - 400 мм (в т.ч. рукоятка 100 мм); вес 80 г; рабочая часть TORX - "звездочка" типоразмера T20 (M4-5) с доп. центральным пазом



## Антистатические регулировочные отвертки

Керамические износостойкие отвертки с антистатической рукояткой из проводящего пластика

**1-852** длина 110 мм (в т.ч. рукоятка 90 мм); вес 10г; рабочая часть прямоугольная 1,3x0,3мм

**1-854** длина 110 мм (в т.ч. рукоятка 90 мм); вес 10г; рабочая часть прямоугольная 1,8x0,3мм

**1-856** длина 110 мм (в т.ч. рукоятка 90 мм); вес 10г; рабочая часть прямоугольная 2,5x0,7мм

**1-858** длина 110 мм (в т.ч. рукоятка 90 мм); вес 10г; рабочая часть прямоугольная 3,0x0,7мм



**1-861** длина 110 мм (в т.ч. рукоятка 90 мм); вес 10г; шестигранная со стороной 1,95 мм

**1-862** длина 110 мм (в т.ч. рукоятка 90 мм); вес 10г; шестигранная со стороной 2,45 мм



**1-864** длина 110 мм (в т.ч. рукоятка 90 мм);  
вес 10 г; рабочая часть отвертки крестовидная  
типоразмера "000", диаметр основания 2,5 мм

**1-865** длина 110 мм (в т.ч. рукоятка 90 мм);  
вес 10 г; рабочая часть отвертки крестовидная  
типоразмера "00", диаметр основания 2,5 мм

**1-866** длина 110 мм (в т.ч. рукоятка 90 мм);  
вес 10 г; рабочая часть отвертки крестовидная  
типоразмера "0", диаметр основания 3 мм

