

Антистатические плоскогубцы, щипцы и кусачки

Серии

Евролайн

Покрытие рукояток упругое (токопроводящая резина).
Суперкрепление VoxJoint. Сталь специальной закалки.



Хром-престиж

Покрытие рукояток жесткое (токопроводящий пластик).
Крепление внахлест. Прочная сталь, хром/полир.



Сталь-комфорт

Покрытие рукояток жесткое (токопроводящий пластик).
Суперкрепление VoxJoint. Нержавеющая сталь.



Торцевые и наклонные кусачки с плоским срезом

3-667-15

Суперпрочные торцевые кусачки серии Euroline с твердосплавными режущими кромками для жесткого провода до 0,5мм и струны до 0,3мм; плоский срез; кромки под углом 61 градус к оси



3-674-15

Торцевые кусачки Euroline для медного провода диаметром до 0,6мм; плоский срез; ультратонкие кромки под углом 80 градусов к продольной оси



3-672-15

Кусачки серии Euroline для медного провода диаметром до 0,6мм; плоский срез; ультратонкие кромки под углом 20 градусов к продольной оси инструмента



3-675-15

Кусачки серии Euroline для медного провода диаметром до 1,2мм, мягкого провода до 1мм и жесткого провода до 0,4мм; плоский срез; режущие кромки под углом 61 градус к продольной оси



3-905-13

Торцевые кусачки хром-полированные для мягкого провода диаметром до 0,8 мм; плоский срез; ширина режущих кромок 3 мм



3-906-13

Кусачки хром-полированные для мягкого провода диаметром до 0,8 мм; плоский срез; округлые губки; режущие кромки под малым углом к продольной оси



3-606-13

Всего 27 eur. Кусачки стальные для мягкого провода диаметром до 0,4 мм; плоский срез; режущие кромки округлых губок под большим углом к продольной оси



Бокорезы с плоским срезом

3-665-15

Суперпрочные бокорезы серии Euroline с твердосплавными режущими кромками специальной заточки для прецизионной (без соскальзывания) резки стекловолокна до 2,0 мм; плоский срез; округлые губки



3-651-15

Бокорезы серии Euroline для мягкого провода диаметром до 0,6 мм; плоский срез; округлые губки



3-653-15

Бокорезы серии Euroline для мягкого провода диаметром до 0,6 мм; плоский срез; прямые губки



3-657-15

Бокорезы серии Euroline для мягкого провода диаметром до 1мм; плоский срез; прямые губки



3-655-15

Бокорезы серии Euroline для мягкого провода диаметром до 1мм; плоский срез; округлые губки



3-604-13

Бокорезы стальные для мягкого провода
диаметром до 0,8 мм; плоский срез; прямые губки



Бокорезы для жесткого провода

3-661-15

Самые прочные бокорезы серии Euroline
с твердосплавными режущими кромками для мягкого провода до 1,2мм, жесткого до
1,0мм и струны до 0,6мм; V-образный срез; округлые губки



3-663-15

Наиболее прочные бокорезы серии Euroline
с плоским срезом (твердосплавные кромки)
для жесткого провода диаметром до 0,5мм.



3-656-15

Бокорезы серии Euroline для мягкого провода
диаметром до 1 мм и жесткого диаметром до 0,4 мм;
V-образный срез; прямые губки



3-654-15

Бокорезы серии Euroline для мягкого провода
диаметром до 1 мм и жесткого диаметром до 0,4 мм;
V-образный срез; округлые губки



3-901-13

Бокорезы хром-полированные для мягкого провода диаметром до 0,8 мм и жесткого до 0,4 мм; V-образный срез; округлые губки



3-601-13

Бокорезы стальные для мягкого провода диаметром до 1 мм и жесткого до 0,4 мм; V-образный срез; округлые губки



Конические круглогубцы

3-681-15

Круглогубцы серии Euroline с резиновым проводящим покрытием ручек; суперкрепление



3-931-13

Круглогубцы хром-полированные; пластиковое проводящее покрытие ручек; крепление внахлест



3-631-13

Круглогубцы из нержавеющей стали; пластиковое проводящее покрытие ручек; суперкрепление



Миниатюрные плоскогубцы

3-682-15

Плоскогубцы серии Euroline с резиновым проводящим покрытием ручек; суперкрепление



3-932-13

Плоскогубцы хром-полированные; пластиковое проводящее покрытие ручек; крепление внахлест



3-632-13

Плоскогубцы из нержавеющей стали; пластиковое проводящее покрытие ручек; суперкрепление



Узкие прямые и изогнутые щипцы

3-686-15

Щипцы серии Euroline узкие удлиненные с насечкой рабочих плоскостей; резиновое проводящее покрытие ручек; суперкрепление



3-685-15

Щипцы серии Euroline узкие удлиненные без насечки рабочих плоскостей; резиновое проводящее покрытие ручек; суперкрепление



3-683-15

Щипцы серии Euroline узкие (по умолчанию без насечки рабочих плоскостей); резиновое проводящее покрытие ручек; суперкрепление



3-933-13

Щипцы хром-полированные прямые; пластиковое проводящее покрытие ручек; крепление внахлест



3-634-13

Щипцы из нержавеющей стали изогнутые (утконосы); пластиковое проводящее покрытие; суперкрепление



3-633-13

Щипцы из нержавеющей стали прямые; пластиковое проводящее покрытие ручек; суперкрепление



Компактные антистатические наборы

3-650

Набор ESD инструментов с пластиковым токопроводящим покрытием ручек: кусачки 3-601-13, плоскогубцы 3-632-13, щипцы 3-633-13, конические круглогубцы 3-631-13, щипцы изогнутые "утконосы" 3-634-13. Пластиковая подставка для исключительно компактного хранения инструментов в вертикальном положении с экономией места на столе. Вес набора 320 г



CARAT 2250

Набор из 9 антистатических монтажно-регулирующих инструментов в футляре из натуральной кожи, на молнии, весом 347г. Из серии Euroline с комфортным резиновым токопроводящим покрытием ручек в данный набор входят бокорезы 3-672-15 и щипцы 3-683-15. Комплект дополнен хромванадиевыми отвертками с пластиковой проводящей рукояткой и рабочей частью наиболее распространенных типоразмеров: прямые (0,8мм и 1,5мм), крестовидные (2,5мм и 3мм), звездочка (T5 и T7). Плюс пинцет 5-191 из кислотоустойчивого проводящего стеклопластика.



Мощные кусачки, щипцы и пассатижи для сборочных работ в антистатической зоне с прочными режущими сегментами и проводящими ESD рукоятками

Мощные кусачки, щипцы и пассатижи для сборочных работ в антистатической зоне с прочными режущими сегментами и проводящими ESD рукоятками

3-133-13

Хром-полированные кусачки для мягкого провода диаметром до 2,5мм, жесткого провода диаметром до 1,25мм. Длина 145 мм, вес 160 г



3-245-13

Хром-полированные длинные щипцы-круглогубцы с режущим сегментом для жесткого провода Длина 200 мм, вес 190 г



3-732-13

Хром-полированные пассатижи с режущим сегментом для жесткого провода Длина 165 мм, вес 220 г

