


Переходник телефонный гнездо-гнездо с заглушкой Q-15537



RJ45M25 ZO-6BG

- с крышкой
- категория FTP разъема
- блочный тип разъема
- типоразмер резьбового соединения
- тип разъема 8P8C

- M20 Z0 - без кабельных вводов (блочный монтаж)
- M22 Z1 - с одним кабельным вводом (блочно-кабельный)
- M25 Z2 - с двумя кабельными вводами (кабель-кабельный)

- 5 - категория элемента кабельной системы
- 6

- A - UTP разъем на стороне кабеля
- B - FTP разъем на стороне кабеля

- G - наличие герметизирующей крышки
- G2 - две герметизирующие крышки



Характеристики

Тип	RJ45 CAT6 FTP
КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ	8
СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ	10BASE-T, 100 BASE-T, 1000 BASE-T
Степень защиты	IP68
Материал корпуса	Nylon PA66
Диапазон рабочих температур	-40°C ~ 120 °C
Резьба	M25x1,5