

Артикул	Площадь сечения (мм <sup>2</sup> )	Калибр жилы (AWG)	Диаметр*кол-во проволочек в жиле (мм*шт)	Длина катушки, м	Цвет	Ед. измер.
MA2025BC	2x0,25	24	0,15*14	100	Красно-черный	м
MA2035BC	2x0,35	22	0,14*20	100	Красно-черный	м
MA2050BC	2x0,5	20	0,20*16	100	Красно-черный	м
MA2250BC	2x2,5	14	0,14*164	100	Красно-черный	м

