



Elastische Einpresszone / *compliant pressfit zone*  
 Anforderungsstufe 2 = 400 Steckzyklen / *performance class 2 = 400 mating cycles*  
 Bauart 7 / *type 7*  
 Lochaufbau siehe ERNI-Spezifikation 164062 / *hole design see ERNI-specification 164062*

- 1)  $1.0^{+0.09}_{-0.06}$  Durchmesser des metallisierten Loches
- $1.0^{+0.09}_{-0.06}$  Diameter of finished plated-through hole

**Leiterplatten-Layout Vorschlag**  
*PCB-Layout Proposal*



Information:		Tolerances		Scale	2:1
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation	
		www.ERNI.com		Federleiste F48 flach EE Fem.Con. F48 flat Pressfit	
		ERNI		354746	
a	08.08.2013			I	
Index	Date			A3	
				Class	STVF

Fehlende Masse und Angaben nach DIN EN 60603-2 / *Missing information and dimensions according to DIN EN 60603-2*  
 Sonstige Angaben siehe Fertigungsunterlagen / *Additional indications please see the production documentation*

Copyright by ERNI GmbH. Proprietary notice pursuant to ISO 9006 to be observed.

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[354746](#) [354746-E](#)