

Технические характеристики акустического кабеля серии SCC-17

Название	Проводник	Площадь сечения (мм ²)	Диаметр* кол-во проволочек в жиле (мм*шт)
SCC-17-0.25 акустический кабель	Медная проволока OFC 99.9%	2x0.25	0.115*20
SCC-17-0.50 акустический кабель	Медная проволока OFC 99.9%	2x0.50	0.115*44
SCC-17-0.75 акустический кабель	Медная проволока OFC 99.9%	2x0.75	0.115*66
SCC-17-1.00 акустический кабель	Медная проволока OFC 99.9%	2x1.0	0.115*84
SCC-17-1.50 акустический кабель	Медная проволока OFC 99.9%	2x1.50	0.115*114
SCC-17-4.00 акустический кабель	Медная проволока OFC 99.9%	2x4.0	0.115*360
SCC-17-6.00 акустический кабель	Медная проволока OFC 99.9%	2x6.0	0.115*525
SCC-17-8.00 акустический кабель	Медная проволока OFC 99.9%	2x8.0	0.115*672
SCC-17-10.00 акустический кабель	Медная проволока OFC 99.9%	2x10.0	0.115*840

Применяется для передачи качественного аудио сигнала от усилителя к акустическим системам без искажений. Создает удобство при пайке и имеет эстетичный яркий внешний вид.