

Наименование	$P_{\text{вых}}, \text{Вт}$	$U_{\text{вых}}, \text{В}$	$I_{\text{вых}}, \text{А}$	Размеры корпуса, мм	Масса, г
S-35-15	35	15	2.4	129x98x38	400
S-35-24	35	24	1.5	129x98x38	400
S-40-5	40	5	8	129x98x38	450
S-40-12	40	12	3.5	129x98x38	450
S-40-15	40	15	2.8	129x98x38	450
S-40-24	40	24	1.8	129x98x38	450
S-50-5	50	5	10	159x97x38	500
S-50-12	50	12	4.2	159x97x38	500
S-50-15	50	15	3.4	159x97x38	500
S-50-24	50	24	2.1	159x97x38	500
S-60-5	60	5	12	159x97x38	550
S-60-12	60	12	5	159x97x38	550
S-60-15	60	15	4	159x97x38	550
S-60-24	60	24	2.5	159x97x38	550
S-100-3	100	3	20	199x98x38	650
S-100-5	100	5	20	199x98x38	650
S-100-7,5	100	7,5	13,6	199x98x38	650
S-100-10	100	10	10	199x98x38	650
S-100-12	100	12	8,5	199x98x38	650
S-100-15	100	15	6,7	199x98x38	650
S-100-18	100	18	5,6	199x98x38	650
S-100-24	100	24	4,5	199x98x38	650
S-100-27	100	27	3,7	199x98x38	650
S-100-48	100	48	2,0	199x98x38	650

AC/DC-преобразователи мощностью 150...600 Вт с одним выходом

Серии S и SE

Производитель Mean Well

Основные свойства:

Входное напряжение: 85-264 В переменного тока или 120-370 В постоянного тока (серия S),

90-132 В или 180-264 В (переключатель у модели SE-600)

Комплекс защит: от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжений

Защита от перегрева у моделей S-200, S-240, S-320, S-350, SE-600

Ограничение пускового тока, мягкий старт

Механическая подстройка $U_{\text{вых}}$: $\pm 10\%$

Электрическая прочность изоляции 1.5 или 3 кВ (в зависимости от модели)

Диапазон рабочих температур: $-10...+60$ °C или $-20...+40$ °C (SE-600)

Сертифицировано: UL, CUL, TUV, CB, CE (в зависимости от модели)

Встроенный вентилятор при мощности от 240 Вт



S-150



S-240