

Перемычка - FBS 3-5

3030174

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3030174>



Просьба обратить внимание, что данные, представленные в данном PDF-документе, сгенерированы из нашего онлайн-каталога. Пожалуйста, посмотрите полные данные в документации пользователя. Действуют наши общие условия пользования, распространяющиеся на загрузки.

Перемычка, размер шага: 5,2 мм, цвет: красный



Преимущества для вас

- 2 - 50-контактные перемычки можно перемыкать двумя шахтами перемычек системы CLIPLINE complete, до 50 клемм за одну операцию

Технические характеристики

Характеристики изделий

Тип изделия	Перемычка
Полюсов	3
Размер шага	5,2 мм

Электрические характеристики

Максимальный ток нагрузки	24 А (Значения величины тока для перемычек при использовании могут отличаться в различных электротехнических клеммах. Точные значения можно найти в характеристиках комплектующих для соответствующей электротехнической клеммы.)
---------------------------	---

Характеристики клемм

Максимальный ток нагрузки	24 А (Значения величины тока для перемычек при использовании могут отличаться в различных электротехнических клеммах. Точные значения можно найти в характеристиках комплектующих для соответствующей электротехнической клеммы.)
---------------------------	---

Размеры

Ширина	14,2 мм
Высота	3 мм
Длина	22,7 мм
Размер шага	5,2 мм

Спецификации материала

Цвет	красный
Материал	Медь
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Изоляционный материал	РА

Монтаж

Тип монтажа	Штекерный монтаж
-------------	------------------