

Перемычка - FBS 10-5

3030213

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3030213>



Просьба обратить внимание, что данные, представленные в данном PDF-документе, сгенерированы из нашего онлайн-каталога. Пожалуйста, посмотрите полные данные в документации пользователя. Действуют наши общие условия пользования, распространяющиеся на загрузки.

Перемычка, размер шага: 5,2 мм, цвет: красный



Преимущества для вас

- 2 - 50-контактные перемычки можно перемыкать двумя шахтами перемычек системы CLIPLINE complete, до 50 клемм за одну операцию

Технические характеристики

Характеристики изделий

Тип изделия	Перемишка
Полюсов	10
Размер шага	5,2 мм

Электрические характеристики

Максимальный ток нагрузки	24 А (Значения величины тока для перемишек при использовании могут отличаться в различных электротехнических клеммах. Точные значения можно найти в характеристиках комплектующих для соответствующей электротехнической клеммы.)
---------------------------	---

Характеристики клемм

Максимальный ток нагрузки	24 А (Значения величины тока для перемишек при использовании могут отличаться в различных электротехнических клеммах. Точные значения можно найти в характеристиках комплектующих для соответствующей электротехнической клеммы.)
---------------------------	---

Размеры

Ширина	50,6 мм
Высота	3 мм
Длина	22,7 мм
Размер шага	5,2 мм

Спецификации материала

Цвет	красный
Материал	Медь
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Изоляционный материал	РА

Монтаж

Тип монтажа	Штекерный монтаж
-------------	------------------