

Перемычка - FBS 10-6

3030271

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3030271>



Просьба обратить внимание, что данные, представленные в данном PDF-документе, сгенерированы из нашего онлайн-каталога. Пожалуйста, посмотрите полные данные в документации пользователя. Действуют наши общие условия пользования, распространяющиеся на загрузки.

Перемычка, размер шага: 6,2 мм, цвет: красный



Преимущества для вас

- 2 - 50-контактные перемычки можно переключать двумя шахтами перемычек системы CLIPLINE complete, до 50 клемм за одну операцию

Перемычка - FBS 10-6



3030271

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/3030271>

Технические характеристики

Характеристики изделий

Тип изделия	Перемычка
Полюсов	10
Размер шага	6,2 мм

Электрические характеристики

Максимальный ток нагрузки	32 А (Значения величины тока для перемычек при использовании могут отличаться в различных электротехнических клеммах. Точные значения можно найти в характеристиках комплектующих для соответствующей электротехнической клеммы.)
---------------------------	---

Характеристики клемм

Максимальный ток нагрузки	32 А (Значения величины тока для перемычек при использовании могут отличаться в различных электротехнических клеммах. Точные значения можно найти в характеристиках комплектующих для соответствующей электротехнической клеммы.)
---------------------------	---

Размеры

Ширина	60,3 мм
Высота	23 мм
Размер шага	6,2 мм

Спецификации материала

Цвет	красный
Материал	Медь
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Изоляционный материал	РА

Монтаж

Тип монтажа	Штекерный монтаж
-------------	------------------

Phoenix Contact 2023 © — все права сохранены
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00
info@phoenixcontact.com