

Цифровой мультиметр Mastech MS8265

Большой пятизначный ЖК дисплей цифрового мультиметра Mastech MS8265 выгодно отличает этот измерительный прибор от остальных. MS8265 позволяет измерять силу тока постоянного и переменного напряжения, величины постоянного и переменного напряжения, сопротивления, ёмкость конденсаторов, частоту сигнала и коэффициент усиления биполярных транзисторов. Прибор имеет высокую точность измерений и минимальную погрешность и полностью соответствует международному стандарту IEC1010-1 CAT II 1000V / CAT III 600V. Большой 4^{1/2}-разрядный ЖК дисплей с подсветкой с максимальным выводимым значением параметра измерения 19999 одновременно со значением индицирует единицы измерения измеренного параметра. Выбор пределов измерения мультиметра Mastech MS8265 производится вручную. Функция HOLD зафиксировывает последнее измеренное значение. С помощью цифрового мультиметра MS8265 можно проверять полупроводниковые диоды и прозванивать электрические цепи. Питание мультиметра Mastech MS8265 осуществляется от батареи 9В типа "Крона". Прибор автоматически выключится через определенное время после последних проведенных измерений. Самовосстанавливающийся предохранитель обезопасит мультиметр от поломки при перегрузке или коротком замыкании.

Технические характеристики цифрового мультиметра MS8265

Параметры	Mastech MS8265
Разрядность ЖК дисплея	4 ^{1/2} (19999)
Постоянное напряжение U=	200 мВ (±0.05%) 2 В / 20 В / 200 В (±0.1%) 1000 В (±0,15%)
Переменное напряжение U~	2 В (±0.5%) 20 В / 200 В (±0,6%) 750 В(±0,8%)
Постоянный ток I=	20мА (±0,5%) 200мА (±0,8%) 10 А (±2,0%)
Переменный ток I ~	2мА (±0,8%) 200мА (±1,2%) 10 А (±2,5%)
Сопротивление R	200 Ом (±0.5%) 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм (±0,3%) 20 МОм (±0,5%) 200МОм (±5,0%)
Емкость С	20 нФ / 200 нФ / 2мкФ / 20 мкФ / 200мкФ(±4,0%)
Температура	нет
Частота F	20кГц (±1,5%)
Коэффициент усиления транзисторов h ₂₁	1 - 1000
Выбор пределов измерений	ручной

Режим «прозвонка»	есть
Фиксирование результатов измерений DATA HOLD	есть
Диод-тест	есть
Питание	
Габариты, мм	195X92X55
Вес, грамм (с батареей)	380
Сервис	Звуковая и световая сигнализация перегрузки Автоотключение питания Подсветка ЖК дисплея Индикация разряда батарейки Индикация перегрузки «OL»