

TN205L Измеритель температуры, пирометр

-55+250°C, 6:1

Этот термометр является бесконтактным инфракрасным измерителем. Просто направьте его на цель и нажмите кнопку Scan, чтобы отобразить температуру поверхности.



Диапазон измерения:	от -55 до +250°C
Температура окружающей среды :	от 0 до 50°C
Точность (при температуре объекта 15~35°C и окружающей среды 25°C):	+/- 1,0°C
Точность (при температуре объекта 33~250°C и окружающей среды 23+/-3°C):	+2% от измеренной величины или 2°C при любой более высокой
Разрешение (9,9~199,9°C):	0,1 оС
Время измерения (90%):	1 секунда
Расстояние : Пятно:	6 :1 оптического отношения
Диапазон эмиссии:	От 0,05 до 1,00 (0,95 по умолчанию)
Время работы батарей:	Номинально 40 ч, минимум 30

	ч
Батарея:	CR2032 (для лазера 2 шт.)
Габаритные размеры:	22,5 x 50 x 103 мм
Вес:	65 г (229г с батареями)