

Выводные индуктивные фильтры EMIFIL®



Маркировка:

BL 02 RN 2 R1 M 2 B

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

① Идентификатор продукта

Идентификатор продукта	
BL	Индуктивный фильтр

② Серия

Код	Тип
01	Бусина Ø 3.6 мм
02	Бусина Ø 3.4 мм
03	Бусина Ø 2.3 мм

③ Материал сердечника бусины

Код	Материал сердечника бусины
RN	Стандартный

④ Количество сердечников бусины

Код	Количество сердечников бусины
1	1
2	2

⑤ Тип выводов

Код	Тип выводов	Серии
A1	Аксиальный неизогнутый	BL01
A2	Аксиальный изогнутый	BL01
R1	Радиальный неизогнутый	BL02/BL03
R2	Радиальный неизогнутый и формованный	BL02
R3	Радиальный изогнутый	BL02

⑥ Размеры (Длина x Ширина)

Код	Тип выводов, расстояние	Серии
A	Аксиальные, 3.7 мм	BL01
D	Аксиальный, 45.00 мм	
E	Аксиальный, 26.0 мм	
F	Аксиальный, 52.0 мм	
J	Радиальный, 5.0 мм	BL02/BL03
M	Радиальный, 10.0 мм	
N	Радиальный, 16.5 мм	
P	Радиальный, 18.5 мм	
Q	Радиальный, 20.0 мм	

⑦ Диаметр выводов

Код	Диаметр выводов
1	Ø 0.60 мм
2	Ø 0.65 мм

⑧ Упаковка

Код	Тип выводов, расстояние	Серии
A	Технологическая упаковка	BL01
D	Россыпь	BL01
E	Бумажная катушка (Ø 330 мм)	BL02/BL03