

# КЛЕММЫ

серия SG576XX



Тип "O"



Тип "U"

Клеммы обжимные серии **SG576XX** типа "O" и "U" с изоляцией поливинилхлоридом для провода сечением от 0,25 мм<sup>2</sup> до 6,0 мм<sup>2</sup>.

Цвет изоляции: красный, синий или желтый. Диаметр отверстия (расстояние между лапками для "U"-типа) зависит от поперечного сечения зажимного кабеля.

НОЖЕВЫЕ серия SG576XX



Вилка



Розетка

Клеммы ножевые серии **SG576XX** (вилка и розетка) для обжима на провод сечением от 0,25 мм<sup>2</sup> до 6,0 мм<sup>2</sup> с изолирующим кембриком красного, синего, желтого цвета.



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ  
ОБЖИМА КЛЕММ  
серий SG576XX

HT202B

