

# ЦИФРОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ

PMLCD



PMLCDL



PMLED, PMLED/5



	PMLCD	PMLCDL	PMLED	PMLED/5
Входное напряжение АЦП, мВ*	0-199.9			
Макс. отображаемое число	1999 (3 + ½ разрядов, авт. индикация полярности)			
Десятичные разряды	устанавливаются джамперами			
Тип дисплея	ЖКИ	ЖКИ	светодиодный	светодиодный
Входной импеданс, МОм	>100	>100	>10	>10
Точность	+/-0,5% (при темп.25С +/- 5С, влажн.<80%)			
Ток потребления, мА	1	1	50-60	50-60
Напряжение питания, В	7-11	8-12	7-12	5
Размер, мм	68 x 44			

\* имеется возможность установки входного делителя напряжения, позволяющего менять пределы измерения: 0-20 В, 0-200 В, 0-500 В.