

Фотодиоды типа КДФ 115

Фотодиоды кремниевые. Предназначены для применения в качестве приемников и датчиков излучения в составе опико-электронной аппаратуры.

Основные параметры	КДФ 115А
Фототок, мкА	3,5
Темновой ток нА не более	2
Ёмкость пФ не более	10
Макс. обратное напряжение, В	30
Область спектральной чувствительности мкм:	0,55 -1,1
Макс. температура	-60 +70

