

Мультиметр Fluke 233 со съемным дисплеем

Характеристики погрешности	
Напряжение постоянного тока	Диапазон от 0,1 мВ до 1000 В Погрешность 0,25% + 2
Напряжение переменного тока	Диапазон от 0,1 мВ до 1000 В Погрешность 1,0% + 3
Постоянный ток	Диапазон от 1 мА до 10 А Погрешность 1,0% + 3
Переменный ток	Диапазон от 0,1 мА до 10 А Погрешность 1,5% + 3
Сопротивление	Диапазон От 0,1 Ω до 40 МΩ
Разрядность	6000
Емкость	От 1000 нФ до 9999 мкФ
Частота	от 0,1 Гц до 50,00 кГц
Температура	от -40 °С до +400 °С
Электропитание	Батареи типа АА: Три для основного модуля прибора; две для дисплея
Время работы батареи	400 часов
Частота радиосвязи	2.4 ГГц, диапазон ISM, расстояние 10 м
Степень защиты	Категории безопасности CAT IV 600 В, CAT III 1000 В
Общие характеристики	
Основные характеристики	Переменный ток (истинное среднеквадратическое значение) Да Выбор диапазона автоматический/ручной
Дисплей	Подсветка Да
Объем памяти	Мин./макс/средн. Да
Другие функции	Тип элемента питания щелочной типа АА Съемный дисплей Да
Гарантия и защита	Степень защиты CAT IV 600 В/CAT III 1000 В Внешняя защита Формованная резина Гарантия Три года Размеры (В x Ш x Д) 5,3 см x 5,3 см x 19,3 см (2,08 дюйма x 2,08 дюйма x 7,6 дюйма) Вес 604 г (1.3 фунта)