

## Промышленные мультиметры Fluke 27-II/28-II

Характеристики погрешности	
Напряжение постоянного тока	Диапазон от 0,1 мВ до 1000 В Погрешность <b>27-II:</b> 0,1% +1 <b>28-II:</b> 0,05% + 1
напряжение переменного тока	Диапазон от 0,1 мВ до 1000 В Погрешность <b>27-II:</b> 0,5% +3 <b>28-II:</b> 0,7% +4
Постоянный ток	Диапазон от 0,1 мкА до 10 А Погрешность <b>27-II:</b> 0,2% + 4 <b>28-II:</b> 0,2% + 4
Переменный ток	Диапазон от 0,1 мкА до 10 А Погрешность <b>27-II:</b> 1,5% + 2 <b>28-II:</b> 1,0% + 2
Сопротивление	Диапазон От 0,1 Ω до 50 МΩ
Разрядность дисплея	27-II 6000 28-II 6000/19 999
Емкость	От 1 нФ до 9999 мкФ
Частота	от 0,5 Гц до 199,99 кГц
Температура	<b>27-II:</b> N/A <b>28-II:</b> от -200 °C до +1090 °C
Фильтр низких частот (измерение частоты электроприводов с регулируемой скоростью (VSD))	<b>27-II:</b> N/A <b>28-II:</b> Да
Соответствие	Категории безопасности CAT IV 600 В, CAT III 1000 В
Степень защиты	27-IIIР 67 28-IIIР 67
Электропитание	Три батареи AA.
Время работы батареи	800 часов
Общие характеристики	
Дисплей	гистограмма/подсветка Да/Да
Объем памяти	Запись переходных процессов 250 мкс (28 II)
	Мин./макс/средн. Да Удержание показаний Да
Другие функции	Относительные показания (нуль) Да
	Тип элемента питания Три батареи AA.
Гарантия и защита	Степень защиты CAT IV 600 V/CAT III 1000 V
	Внешняя защита Резиновый чехол
	Ударопрочность Ударопрочность при падении с высоты 10 футов

Водонепроницаемый, пылезащищенный	Да, класс IP 67
Гарантия	Ограниченная пожизненная гарантия
Размер (ВхШхД) с футляром	6,35 см x 10,0 см x 19,81 см (2,5 дюйма x 3,93 дюйма x 7,8 дюйма)
Вес с футляром	698,5 г (1,54 фунта)